

**Mahr****Digital bygelmikrometer med förskjutna mätytor i-wi, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421691 25-50
GTIN	4059192059040
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Mätspindel och städ av hårdmetall.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

**Specialtillbehör:**

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,00005 tum
Kalibrering	B2
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Felgräns	4 µm

avläsning	0,001 mm
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
spindelning	0,5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridriven
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100