

Mitutoyo

Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 75-105mm



Beställningsdata

Ordernummer	421590 75-105
GTIN	4946368736723
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863. Till / från, Origin (grundinställning), Zero / Abs** (för nollställning i godtycklig position), **Hold / Data** (lagring av mätvärden, överföring av data).

Beskrivning:

- **Spindelstigningen 10 mm per varv förkortar justeringstiden.**
- **Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.**
- **Absolut mätsystem. Nollpunktsinställning efter start utgår. Felmätningar förhindras.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 357. 1 inställningsmått från och med storlek 25–55.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	75 - 105 mm
spindelindelning	10 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B2

avläsning	0,001 mm
felgräns	3 µm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Serie	QuickMike
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2