

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 25-55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863. Till / från, Origin (grundinställning), Zero / Abs** (för nollställning i godtycklig position), **Hold / Data** (lagring av mätvärden, överföring av data).

Beskrivning:

- **Spindelstigningen 10 mm per varv förkortar justeringstiden.**
- **Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.**
- **Absolut mätsystem. Nollpunktsinställning efter start utgår. Felmätningar förhindras.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 357. 1 inställningsmått från och med storlek 25 – 55.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

felgräns	2 µm
spindelstigning	10 mm
Kalibrering	B2
mätområde	25 - 55 mm
Serie	QuickMike

Antal ingående batterier	1
spindel-Ø	6,35 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357