

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 50-80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863. Till / från, Origin (grundinställning), Zero / Abs** (för nollställning i godtycklig position), **Hold / Data** (lagring av mätvärden, överföring av data).

Beskrivning:

- **Spindelstigningen 10 mm per varv förkortar justeringstiden.**
- **Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.**
- **Absolut mätsystem. Nollpunktsinställning efter start utgår. Felmätningar förhindras.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 357. 1 inställningsmått från och med storlek 25 – 55.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

felgräns	3 µm
mätområde	50 - 80 mm
avläsning	0,001 mm
spindel-Ø	6,35 mm

Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Serie	QuickMike
spindelning	10 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497445 D2
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497445 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357