

**Garant****Tool24 Smartline – vertikalskåp försedd med verktygshållare, för verktygsskaft: VDI40****Beställningsdata**

Ordernummer	979101 VDI40
GTIN	4062406134006
Artikelklass	9SA

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragen är golvstyrda och försedda med centrallåsning (kan användas som nödupplåsning). De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottenråg och perforerade paneler. Vertikalutdragen är försedda med en enkelutdragssäkring. Utdragen öppnar sig automatiskt. Det garanterar att verktygen är snabbt åtkomliga.

- **Lagring av förinställda verktyg.**
- **Bara möjlig i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system.**
- **Kan beställas med 14 olika konfigurationer (olika fästen SK, VDI, C, HSK).**
- **Inklusive 24 bärskenor.**
- **Fästena lämpar sig för verktygshållare, bärskenor, hyllbottenråg och perforerade plåtar.**
- **Bärförmåga vid jämnt fördelad last per utdrag: 600 kg.**
- **Maximilast vertikalskåp: 2400 kg.**
- **Låssystem för nödlåsning.**

**Användningsdata:**

Automatiskt varuutlämningsystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Vertikalskåp ställer högre krav på underlaget, eftersom utdragen löper direkt på golvet! Beställaren måste ovillkorligen se till att följande förutsättningar uppfylls på uppställningsplatsen:

- **Planhetstolerans enligt DIN 18202 för golv med färdig yta.**
- **Lutning högst 2 millimeter på mätlängden 1 meter.**
- **Underlaget måste ha tillräcklig bärförmåga.**
- **Slätt underlag.**

Systemen är förberedda för golv- eller väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning.

Dessa vertikalskåp kan bara användas i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system nr 979001 S11M eller nr 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit-system nr 979201 DE eller nr 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit-system nr 979300 DE eller nr 979310 EN.

## Teknisk beskrivning

Vertikalutdragslåda bredd	155 mm
vikt	320 kg
Bredd	717 mm
antal verktygshållare	312
höjd	2000 mm
Djup	750 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
Antal verktygskassetter nr 970130	24
axelavstånd (A)	85 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
antal utdrag	4
Serie	Tool24 Smartline
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem

---

## Tillbehör

Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft  
VDI40

---

970130 VDI40