

Mahr**Digital bygelmikrometer för välvda ytor i-wi, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421693 0-25
GTIN	4059192059002
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
avläsning	0,00005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B1

Felgräns	4 µm
spindelning	0,5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 25 mm	022000 25