

 Mahr

Digital bygelmikrometer för spårmätning, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	421685 0-25
GTIN	4059192058562
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

Ej roterande spindel. **QUICK DRIVE** med **spindelstigning 5 mm** per varv.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Kalibrering	B1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Felgräns	4 µm
avläsning	0,00005 tum

Sifferhöjd LCD-display	10 mm
avläsning	0,001 mm
spindelning	5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100