



Tigersågblad, Beteckning: 9108RCT



Beställningsdata

Ordernummer	588745 9108RCT
GTIN	885363190335
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallbestyckade Lazer CT™ tigersågblad garanterar hög skärkapacitet och lång användningstid.

Användningsdata:

För bearbetning av rostfritt stål och gjutjärn.

Teknisk beskrivning

Tanddelning	3,1 mm
Sågbladsmaterial	VHM
Bladlängd	229 mm
Snittyp	rak tandning, snabb (grov)
Metallprofil (öppen)	< 175 mm
Beteckning	9108RCT
Antalblad	1
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Gjutgods
Produktslag	Tigersågblad

