

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Bordsbormaskin ALZTRONIC, maximal borrh-Ø i stål: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	076563 6
GTIN	2050002043503
Artikelklass	03P

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftfull, robust och exakt bänkbormaskin. Multi-Touch-display med reptålig glasyta för optimal läsbarhet. Enkel och enhetlig användarmanual för piktogram och display. Digital borrhjupsindikering med nollpunktfixering.

Standardutrustning:

- **5 tum TFT - LCD-display med pekfunktion: Manuell inmatning av spindelvarvtalets börvärde, visning av aktuellt varvtal, integrerad borrhjupsindikering med peklagring nollpunkt, virtuell borrhjupskala på displayen, maskintillståndsindikeringar och varningstexter på displayen, serviceinformation, fritt valbart operatörsspråk: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Anslutningsstickkontakt färdigmonterad, kabellängd 3 m.**
- **Varvtalsjustering steglöst med potentiometer.**
- **Tre separata knappar för högergång - vänstergång - stopp (spindelstopp med bromsfunktion).**
- **Spindelskydd med elektrisk säkring.**
- **Svamptryckknapp (snäpper fast) för NÖD-STOPP.**
- **Huvudbrytare, låsbar.**
- **Lackering: DD-strukturlack signalvit RAL 9003, PANTONE 7545c, svart.**

Med höjdställbart och vridbart borrhuvud.

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**OBS!:**

Fler bänkbormaskiner och tillvalsutrustning, t.ex. LED-maskinbelysning, teknikdator etc. kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

T-spårsavstånd	80 mm
maximal borrh-Ø i stål	6 mm
effektförbrukning	700 W
maximal gängtapps-Ø i stål	M6
vikt	64 kg
höjdställning borrhuvud	handratt
kapacitet	200 mm
verktygsfäste	B16
pelar-Ø	50 mm
matning	manuell
maximalt varvtal:	700 - 10000 min <sup>-1</sup>
maximalt avstånd spindel-bottenplatta	250 mm
tillverkarens beteckning	ALZTRONIC i6
Antal T-spår	2
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd	240 mm
minimalt avstånd spindel-bottenplatta	110 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
spindelns slaglängd	40 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd	300 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 54
Produktslag	Bormaskin

