

ALZMETALL
we drive productivity**Bordsbormaskin ALZTRONIC, maximal borrh-Ø i stål: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 076563 12 |
| GTIN | 2050002043527 |
| Artikelklass | 03P |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, robust och exakt bänkbormaskin. Multi-Touch-display med reptålig glasyta för optimal läsbarhet. Enkel och enhetlig användarmanual för piktogram och display. Digital borrhjupsindikering med nollpunktfixering.

Standardutrustning:

- **5 tum TFT - LCD-display med pekfunktion: Manuell inmatning av spindelvarvtalets börvärde, visning av aktuellt varvtal, integrerad borrhjupsindikering med peklagring nollpunkt, virtuell borrhjupskala på displayen, maskintillståndsindikeringar och varningstexter på displayen, serviceinformation, fritt valbart operatörsspråk: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Anslutningsstickkontakt färdigmonterad, kabellängd 3 m.**
- **Varvtalsjustering steglöst med potentiometer.**
- **Tre separata knappar för högergång - vänstergång - stopp (spindelstopp med bromsfunktion).**
- **Spindelskydd med elektrisk säkring.**
- **Svamptryckknapp (snäpper fast) för NÖD-STOPP.**
- **Huvudbrytare, låsbar.**
- **Lackering: DD-strukturlack signalvit RAL 9003, PANTONE 7545c, svart.**

Med höjdställbart och vridbart borrhuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

OBS!:

Fler bänkbormaskiner och tillvalsutrustning, t.ex. LED-maskinbelysning, teknikdator etc. kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|------------------------------|
| maximalt avstånd spindel-bottenplatta | 250 mm |
| effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd | 300 mm |
| maximal gängtapps-Ø i stål | M10 |
| vikt | 64 kg |
| minimalt avstånd spindel-bottenplatta | 110 mm |
| spindelns slaglängd | 40 mm |
| maximalt varvtal: | 250 - 5000 min ⁻¹ |
| matning | manuell |
| kapacitet | 200 mm |
| Antal T-spår | 2 |
| tillverkarens beteckning | ALZTRONIC i12 |
| effektförbrukning | 700 W |
| verktygsfäste | B16 |
| höjdinställning borrhuvud | handratt |
| effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd | 240 mm |
| maximal borrhuvud-Ø i stål | 12 mm |
| T-spårsavstånd | 80 mm |
| Nominellt mått T-spår | 12 mm |
| pelar-Ø | 50 mm |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| IP-skyddsklass | IP 54 |
| Produktslag | Bormaskin |

