

ALZMETALL
we drive productivity**Bordsbormaskin ALZTRONIC, maximal borrh-Ø i stål: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	076563 14
GTIN	2050002043534
Artikelklass	03P

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, robust och exakt bänkbormaskin. Multi-Touch-display med reptålig glasyta för optimal läsbarhet. Enkel och enhetlig användarmanual för piktogram och display. Digital borrhjupsindikering med nollpunktfixering.

Standardutrustning:

- **5 tum TFT - LCD-display med pekfunktion: Manuell inmatning av spindelvarvtalets börvärde, visning av aktuellt varvtal, integrerad borrhjupsindikering med peklagring nollpunkt, virtuell borrhjupskala på displayen, maskintillståndsimpdikeringar och varningstexter på displayen, serviceinformation, fritt valbart operatörsspråk: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Anslutningsstickkontakt färdigmonterad, kabellängd 3 m.**
- **Varvtalsjustering steglöst med potentiometer.**
- **Tre separata knappar för högergång - vänstergång - stopp (spindelstopp med bromsfunktion).**
- **Spindelskydd med elektrisk säkring.**
- **Svamptryckknapp (snäpper fast) för NÖD-STOPP.**
- **Huvudbrytare, låsbar.**
- **Lackering: DD-strukturlack signalvit RAL 9003, PANTONE 7545c, svart.**

Med stelt borrhuvud och höjdställbart och vridbart maskinbord.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

OBS!:

Fler bänkbormaskiner och tillvalsutrustning, t.ex. LED-maskinbelysning, teknikdator etc. kan levereras på förfrågan. Finns med gängskärningsanordning som tillval.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	230 - 4000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	ALZTRONIC i14
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd	300 mm
effektförbrukning	700 W
maximalt avstånd spindel-bottenplatta	437 mm
höjdställning maskinbord	Vinsch
minimalt avstånd spindel-bottenplatta	437 mm
maximal borrar-Ø i stål	14 mm
effektiv yta på maskinbord, längd	240 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd	240 mm
matning	manuell
T-spårsavstånd	80 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
vikt	83 kg
minimalt avstånd spindel-maskinbord	75 mm
Antal T-spår	2
spindelns slaglängd	80 mm
maximalt avstånd spindel-maskinbord	357 mm
kapacitet	190 mm
pelar-Ø	65 mm
effektiv yta på maskinbord, bredd	300 mm
verktygsfäste	MK2
maximal gängtapps-Ø i stål	M10

Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 54
Produktslag	Borrmaskin