

**Batteridrivnen slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: GSB1860PRO****Beställningsdata**

Ordernummer

070113 GSB1860PRO

GTIN

Artikelklass

03B

Beskrivning**Utförande:**

Bosch batteridrivnen slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.**
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor**.

KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling.

Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul. Med motorbroms.

Fördel:

Mycket kort huvudlängd, bara 184 mm.

leveransinnehåll:

Exkl. batteri, exkl. laddare och med L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	GSB 18V-60C
typisk användning	Strong
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1900 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	1,8 kg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
motorkonstruktion	borstlös motor
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 600 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	31 Nm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	8 m/s ²
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073863 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18