

Garant**Hyllstege, rullbar, antal steg: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	935800 13
GTIN	4062406134242
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Trappsteg med breda stegpinnar, rullbar för montering på hyllställ. När stegen inte används kan man på ett smidigt sätt ställa undan stegen i hyllsystemet. Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Inklusive easyfix-fäste. Med två självlåsande bromshjul, Ø 80 mm. Tystgående chassi på den övre änden.

Lackering:

Stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Varje steg är **specialtillverkad.**

Den **maximala lodräta påhångningshöjden måste alltid anges.**

stegens längd: 3,5 m

arbetshöjd ca.: 4,4 m

maximal lodrät påhångningshöjd: 3,67 m

Passar till hyllställ med höjd: 3000 mm

utvändig bredd längst ned: 0,6 m

kapacitet: 1,4 m

Teknisk beskrivning

maximal lodrät påhångningshöjd	3,67 m
vikt	13,24 kg
stegens längd	3,5 m
utvändig bredd längst ned	0,6 m
antal steg	13
Stolphöjd	25 mm
stolpbredd	73 mm
steghöjd	235 mm
kapacitet	1,4 m
arbetshöjd ca.	4,4 m
Passar till hyllställ med höjd	3000 mm
Produktslag	Hyllstege

Tillbehör

Anodiserat aluminiumrör, 3 000 mm långt Typ 1	935810 1
Hållare med ändanslag Typ L	935812 L
GripStep-stegdämpare passar för stegstorlek 13	935820 13
Mellanstöd för aluminiumrör Typ 1	935811 1
Hållare med ändanslag Typ R	935812 R