

**Garant****Hyllstege, rullbar, antal steg: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	935800 11
GTIN	4062406134235
Artikelklass	91B

**Beskrivning****Utförande:**

Trappsteg med breda stegpinnar, rullbar för montering på hyllställ. När stegen inte används kan man på ett smidigt sätt ställa undan stegen i hyllsystemet. Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Inklusive easyfix-fäste. Med två självlåsande bromshjul, Ø 80 mm. Tystgående chassi på den övre änden.

**Lackering:**

Stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Varje steg är **specialtillverkad.**

Den **maximala lodräta påhångningshöjden måste alltid anges.**

stegens längd: 2,95 m

arbetshöjd ca.: 3,95 m

maximal lodrät påhångningshöjd: 3,11 m

Passar till hyllställ med höjd: 3000 mm

utvändig bredd längst ned: 0,6 m

kapacitet: 1,2 m

**Teknisk beskrivning**

stegens längd	2,95 m
vikt	11,5 kg
utvändig bredd längst ned	0,6 m
maximal lodrät påhångningshöjd	3,11 m
antal steg	11
Stolphöjd	25 mm
steghöjd	235 mm
stolpbredd	73 mm
kapacitet	1,2 m
arbetshöjd ca.	3,95 m
Passar till hyllställ med höjd	3000 mm
Produktslag	Hyllstege

## Tillbehör

Hållare med ändanslag Typ R	935812 R
Hållare med ändanslag Typ L	935812 L
GripStep-stegdämpare passar för stegstorlek 11	935820 11
Mellanstöd för aluminiumrör Typ 1	935811 1
Anodiserat aluminiumrör, 3 000 mm långt Typ 1	935810 1