

Garant**Hyllstege, rullbar, antal steg: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	935800 9
GTIN	4062406134228
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Trappsteg med breda stegpinnar, rullbar för montering på hyllställ. När stegen inte används kan man på ett smidigt sätt ställa undan stegen i hyllsystemet. Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Inklusive easyfix-fäste. Med två självlåsande bromshjul, Ø 80 mm. Tystgående chassi på den övre änden.

Lackering:

Stolpar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Varje steg är **specialtillverkad.**

Den **maximala lodräta påhångningshöjden måste alltid anges.**

stegens längd: 2,4 m

arbetshöjd ca.: 3,5 m

maximal lodrät påhångningshöjd: 2,61 m

Passar till hyllställ med höjd: 2500 mm

utvändig bredd längst ned: 0,6 m

kapacitet: 1 m

Teknisk beskrivning

stegens längd	2,4 m
maximal lodrät påhångningshöjd	2,61 m
utvändig bredd längst ned	0,6 m
vikt	10,2 kg
antal steg	9
stolpbredd	73 mm
steghöjd	235 mm
kapacitet	1 m
arbetshöjd ca.	3,5 m
Stolphöjd	25 mm
Passar till hyllställ med höjd	2500 mm
Produktslag	Hyllstege

Tillbehör

Hållare med ändanslag Typ L	935812 L
Anodiserat aluminiumrör, 3 000 mm långt Typ 1	935810 1
GripStep-stegdämpare passar för stegstorlek 9	935820 9
Hållare med ändanslag Typ R	935812 R
Mellanstöd för aluminiumrör Typ 1	935811 1