



## Elektroniksidavbitare Super Knips® VDE-isolerad, KW, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	726653 125
GTIN	4003773084099
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

Handtag med plastöverdrag för arbeten under spänning **isolerat upp till 1 000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Norm:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Av rostfritt stål.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
skärlängd	9 mm
huvudbredd	13,5 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1 mm
Skärfas	Utan fas
Material	Rostfritt stål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Produktnamnsattribut	KW

med retur fjäder	ja
med trådållare	nej
Produktslag	Skärande tång