



Kompakt-bandslipmaskin GKS, Typ: 790502002



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 077608 790502002 |
| GTIN | 4014586888262 |
| Artikelklass | 03H |

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull kompakt bandslip för metallbearbetning.

- **Högsta graden arbets säkerhet med kontrollerad spridning av flygande gnistor.**
- **Mycket prisvänligt alternativ att införskaffa med optimalt förhållande mellan pris och effekt.**
- **Driftklar. Det krävs ingen montering.**

leveransinnehåll:

Inkl. 1x slipband 75×2 000 mm (K 36 R).

OBS!:

Slipband, se nr 558310.

tillverkarens beteckning: GKS 75

nätspänning: 230 V

effektförbrukning: 1500 W

maximalt varvtal: 3000 min⁻¹

bandbredd: 75 mm

bandlängd: 2000 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|------------------------|
| vikt | 45 kg |
| effektförbrukning | 1500 W |
| tillverkarens beteckning | GKS 75 |
| nätspänning | 230 V |
| bandlängd | 2000 mm |
| maximalt varvtal: | 3000 min ⁻¹ |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| bandbredd | 75 mm |
| Produktslag | Bandslipar |