



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M18CBLDD-2



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort. Med underhållssnål borstlös motor med stort vridmoment. **REDLINK™-elektronik** – säker belastningsreglering med **överlastskydd** för lång livstid hos batteri, motor och växel.

Fördel:

REDLINK™-elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 Red litiumjonbatterier, M12-18C FC laddare, bältesclips, transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M18CBLDD-202C
--------------------------	---------------

maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
vikt	1,5 kg
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
typisk användning	Strong
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	52 mm
batterikapacitet	2 Ah
förpackning	Transportväska
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18