

Garant GRIDLINE

**Belysningssett Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G, för skåpshöjd: 750/800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940514 750/800
GTIN	4062406134518
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Belysningssett för invändig **fackvis** belysning i skåp. Lamporna sätts fast under hyllan och ansluts via strömledningsknan. Satserna är skräddarsydda efter våra utrustade GridLine-skåp och får endast monteras i dessa.

**Extended Sets** för enkel belysning av skåps inandöme.

I kompletta sats finns samtliga komponenter som behövs för montering av skåpinnerbelysning för GridLine-skåp. Inklusive lysdiodlampor i två längder 570 mm och 870 mm. Stickanslutningar är skyddade mot felpolning Effektförbrukningen beror på antalet lysdiodlampor i utrustningen.

**Lampor:** Med 30° strålningsvinkel för bländningsfri belysning. Inbyggda magneter för fri placering i skåpets inandöme. Märkspänning 24 V DC, färgtemperatur cirka 6000 K, CRI 80, energiklass A+.

Lysdiodlampor längd 870 mm: Effektförbrukning 8,5 W; ljusflöde 437 lm.

Lysdiodlampor längd 570 mm: Effektförbrukning 5,5 W; ljusflöde 676 lm.

**Nätrel:** Särskilt utformad för LED- och belysningstillämpningar. Skyddad mot kortslutning, överbelastning, överspänning och överhettning (auto-recovery). Industrikontakt installerad på ingångssidan nr 928491 storlek 3.

Ingångsspänning 90 – 305 V AC; utgångsspänning 24 V DC; utgångsström 2,5 A; effekt 60 W; IP67.

**Brytare:** När dörren öppnas kopplas belysningen på automatiskt. Färdigdragen enhet för enkel montering.

**Strömstyrskena:** Intelligent kabelhantering medger uppsättning av lamporna på variabel höjd. Montering med hjälp av inbyggd magnetremsa. Märkta vridkontakter. Gäller inte sats nr 940501.

**Kablage:** Alla erforderliga förbindelsekablar mellan de enskilda komponenterna.

Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt nr 928640 storlek DE/2. Antalet kopplingskablar och kabeltypen varierar beroende på sats.

Belysningsset et innehåller inbyggda LED-lampor som inte går att byta. Drivenheten (nät-del och kabel) kan bytas av slutanvändaren.

**Beläggning:**

Antal lyktor 570 mm: 4

**leveransinnehåll:**

Lysdiodlampor, switchat nättaggregat, strömledningsskena, brytare, kablage.

**OBS!:**

- **Anslut endast 6 lampor med längden 870 mm eller 9 lampor med längden 570 mm till en nät-del.**
- **Det är inte möjligt att dimma systemet.**
- **Alla satser med tysktillverkad Schuko-kontakt. För övriga länder behöver man göra en separat beställning på en lämplig anslutningskabel, nr 928640.**
- **Omkopplarmontering för skåp bredd 20G inte möjlig.**
- **Ej lämplig för jalousiskåp.**

---

## Teknisk beskrivning

ljusflöde	1730 lm
effektförbrukning	24 W
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Ljuslist

---

## Tillbehör

Adapterkabel för belysningsenhet Utförande DE/2	928640 DE/2
---	-------------