



## Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: GLI182200C



### Beställningsdata

Ordernummer	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust batteridrivna byggplatslampa svängbar 120°. Individuell styrning och inställning med **Bosch Connectivity App**.

#### Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

**Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.**

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
Ljusflöde steg 2	300 lm
IP-skyddsklass	IP 64
tillverkarens beteckning	GLI 18-2200C

Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	1900 g
Ljusflöde	2200 lm
Energiförsörjning	Batteridriven
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV