

**Garant****Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula förkromad, Antal skruvmejslar: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	627132 9
GTIN	4062406133870
Artikelklass	61C

**Beskrivning****Utförande:**

**Det fjädrande hållarklotet** av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla positioner, även i vinklat läge. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål. Handtag med vinggrepp (en vinge) med greppsäker Santoprene®-yta och polypropen kärna.

**Klingor** av kromvanadinstål, förkromad yta, svarta spetsar.

**Material:**

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

**Innehåll:**

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627128 – från 3 mm med hållarkula: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8  
Förvaring i: Plasthållare

**Teknisk beskrivning**

Antal skruvmejslar	9
Material	Kromvanadinstål
Drivprofil	Sexkantnyckel
Hållarfunktion	Fjädrande hållarkula från strl. 3
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
Långt utförande	ja

Produktslag

Skruvmejslar

**Tillbehör**Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 5 mm

627128 5

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 8 mm

627128 8

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 1,5 mm

627128 1,5

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 3 mm

627128 3

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 10 mm

627128 10

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 4 mm

627128 4

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 6 mm

627128 6

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 2,5 mm

627128 2,5

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkulaförkromad  
sexkant 2 mm

627128 2