



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ 2“, maximalt vridmoment: 350Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654471 350
GTIN	5060207566506
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt, lätthanterlig kontrollapparat.**
- **Skrivas fast på plana ytor (bord, vägg etc.).**
- **LCD-display. LED-bakgrundsbelysningen ger god avläsbarhet i svagt upplysta arbetsområden.**
- **Den inbyggda mikro-USB 2.0-anslutningen möjliggör strömförsörjningen.**
- **Måttenheter: Nm.**

Fördel:

- **Enklast tänkbara hantering (minimal risk för fel).**
- **Passar även användare som inte är "kalibreringsspecialister".**
- **Bara en tryckknapp för nollställning av displayen.**

Användningsdata:

Inställning och kontroll av utlösande, visande och högervridande momentnycklar.

Noggrannhet:

Procentuellt mätvärdesfel ± 1 %.

leveransinnehåll:

USB-nätadapter (EU/UK/US/AUS), micro USB 2.0-kabel, i stabil plastväska.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	350 Nm
mätområde	10 - 350 Nm
visarens bredd	138 mm
visarens höjd	110 mm
visarens djup	117 mm
vikt	2,7 kg
fyrkantadapter	1/2 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

DAkS-kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020130 1000
Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 400	020120 400