



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ 2“, maximalt vridmoment: 1100Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654471 1100
GTIN	5060207566520
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt, lätthanterlig kontrollapparat.**
- **Skrivas fast på plana ytor (bord, vägg etc.).**
- **LCD-display. LED-bakgrundsbelysningen ger god avläsbarhet i svagt upplysta arbetsområden.**
- **Den inbyggda mikro-USB 2.0-anslutningen möjliggör strömförsörjningen.**
- **Måttenheter: Nm.**

Fördel:

- **Enklast tänkbara hantering (minimal risk för fel).**
- **Passar även användare som inte är "kalibreringsspecialister".**
- **Bara en tryckknapp för nollställning av displayen.**

Användningsdata:

Inställning och kontroll av utlösande, visande och högervridande momentnycklar.

Noggrannhet:

Procentuellt mätvärdesfel ± 1 % för mätområdet 110-1100 Nm; ± 2 % för mätområdet under 110 Nm.

leveransinnehåll:

USB-nätadapter (EU/UK/US/AUS), micro USB 2.0-kabel, i stabil plastväska.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	1100 Nm
mätområde	50 - 1100 Nm
visarens djup	132,5 mm
fyrkantadapter	3/4 tum
visarens bredd	140 mm
vikt	3,5 kg
visarens höjd	120 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
Utvändig sexkant	27 mm
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tjänster

Kalibrering högerTestapparat för vridmoment/-sensor Typ 1000	020120 1000
--	-------------