

**Fiberrondell XF 733 (CER), Ø 125 mm, Kornstorlek: 24****Beställningsdata**

Ordernummer	566452 24
GTIN	4018875875926
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

VSM XF 733 med **högsta möjliga slipeffekt och användningstid** i icke-järnmetaller som **aluminium**. Det slipaktiva extraskiktet förhindrar igensättningar och spännvidhäftningar.

Kornstyp: **Keramikkorn med slipaktiv beläggning (STEARAT Plus)**.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	24
Serie	XF733
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Aluminium
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		