

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp med perforerade paneler med dörrar helt av plåt, Höjd mm /  
Antal perforerade paneler: 2000/3****Beställningsdata**

Ordernummer	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåp med perforerad panel 30×28G

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 50 mm raster. De perforerade panelerna är teleskopskenstyrda och har en **enkelutdragssäkring**. Bärförmåga per utdrag 80 kg. Effektiv yta båda sidor per vertikalutdrag 2,1 m<sup>2</sup> (djup × höjd 635×1690 mm).

**Lackering:**

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Passande tillbehör, t.ex. Easyfix krokar och hållare, finns i grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vertikalutdragets effektiva höjd	1690 mm
----------------------------------	---------

höjd	2000 mm
djup i G	28
vikt	217 kg
Djup	700 mm
antal perforerade paneler	3
bredd i G	30
Bredd	750 mm
vertikalutdragets effektiva djup	635 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg
Skåptyp	Basskåp
Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11