

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp med perforerade paneler med fönsterförsedda dörrar, Höjd mm / Antal perforerade paneler: 2000/4**Beställningsdata**

Ordernummer	942033 2000/4
GTIN	4062406135454
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp med perforerad panel 30×28G

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 50 mm raster. De perforerade panelerna är teleskopskenstyrda och har en **enkelutdragssäkring**. Bärförmåga per utdrag 80 kg. Effektiv yta båda sidor per vertikalutdrag 2,1 m² (djup × höjd 635×1690 mm).

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Passande tillbehör, t.ex. Easyfix krokar och hållare, finns i grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	272 kg
------	--------

vertikalutdragets effektiva djup	635 mm
Bredd	1000 mm
djup i G	28
vertikalutdragets effektiva höjd	1690 mm
Djup	700 mm
bredd i G	40
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg
höjd	2000 mm
antal perforerade paneler	4
Skåptyp	Basskåp
Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11