

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp med perforerade paneler med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942043 2000
GTIN	4062406135478
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp med perforerad panel 40×28G

Utförande som för nr 942033 storlek 2000/4, men ned **3 vertikalutdrag**. Lämpar sig utmärkt för utrymmesbesparande förvaring av lyfthjälpmedel och sling.

leveransinnehåll:

3 st förvaringstråg för sling nr 942054 storlek 2; 4 st universalhållare 45° nr 955590 storlek 75; 4 st universalhållare 90° nr 955600 storlek 100×100.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

djup i G	28
antal perforerade paneler	3
Bredd	1000 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg

vikt	243 kg
bredd i G	40
vertikalutdragets effektiva djup	635 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1690 mm
höjd	2000 mm
Djup	700 mm
Skåptyp	Basskåp
Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------