

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp med perforerade paneler med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942041 2000
GTIN	4062406135461
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp med perforerad panel 40×28G

Utförande som för nr 942033 storlek 2000/4, men ned **3 vertikalutdrag**. Lämpar sig utmärkt för utrymmesbesparande förvaring av lyfthjälpmiddel och sling.

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 50 mm raster. De perforerade panelerna är teleskopskenstyrda och har en **enkelutdragssäkring**. Bärförmåga per utdrag 80 kg. Effektiv yta båda sidor per vertikalutdrag 2,1 m² (djup × höjd 635×1690 mm).

leveransinnehåll:

3 st förvaringstråg för sling nr 942054 storlek 2; 4 st universalhållare 45° nr 955590 storlek 75; 4 st universalhållare 90° nr 955600 storlek 100×100.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
-----------	----

höjd	2000 mm
vertikalutdragets effektiva djup	635 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg
djup i G	28
Djup	700 mm
vikt	243 kg
antal perforerade paneler	3
vertikalutdragets effektiva höjd	1690 mm
Bredd	1000 mm
Skåptyp	Basskåp
Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11