

Garant GRIDLINE

Komplett Office Station med skrivarlucka och 3 skjutlådor, 2×30×28G, Typ: DE**Beställningsdata**

Ordernummer	948800 DE
GTIN	4062406135515
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.

Överskåp med låsbar plastjalusi och följande utrustning:

- **Integrerad belysning med LED-teknik.**
- **Strömbrytare för belysningen.**
- **5 eluttag typ F.**
- **2 hyllplan, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1400 mm, effektivt djup 300 mm.**
- **Utdragbar arbetsskiva (melamin-trä) med skyddskant på baksidan och spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.**
- **Integrerad kabelbrunn och kabelgenomföringar.**
- **Anslutningskabel längd 7 m.**
- **Fläkt med filter.**

Underbyggnad med datorskåp med låsbar slagdörr med skrivarlucka. Slagdörrskåp med utdragshylla, effektiv bredd 580 mm, effektivt djup 480 mm. I slagdörrskåpet finns en grenlåda med 3 uttag 250 V / 16 A och strömbrytare.

Underbyggnad verktygsskåpstomme med 100 % utdragbara lådor (75 kg bärförmåga).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Plastjalusi, kan inte färgkonfigureras.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva djup	600 mm
vikt	342 kg
Bredd	1500 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
höjd	2200 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	2×30×28G
Produktslag	Kontorsarbetsplats

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931163 300