

Garant GRIDLINE

**Komplett Office Station, tom undermodul, Typ: DE****Beställningsdata**

Ordernummer	948805 DE
GTIN	4062406135522
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.

Underbyggnadsmodul för Office Station. Stabil stålkonstruktion med bak- och sidväggar.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Inga hurtsar passar i undermodulen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2200 mm

Bredd: 1500 mm

Djup: 700 mm

lådornas effektiva bredd: 650 mm

lådornas effektiva djup: 600 mm

vikt: 342 kg

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
------	--------

höjd	2200 mm
vikt	342 kg
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	1500 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Kontorsarbetsplats