

Garant**Hyllskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	945001 1000
GTIN	4062406135485
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035.

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	11
vikt	39 kg
bredd i G	30
Handtag positionering	upptill

Bredd	750 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	275 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	845 mm
höjd	1000 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------