

Garant**Hyllskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	945003 2000
GTIN	4062406135614
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035.

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
bredd i G	30
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	750 mm

höjd	2000 mm
effektiv höjd	1845 mm
djup i G	11
vikt	45 kg
Djup	275 mm
Handtag positionering	i mitten
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------