



## Universalhålsåg utan centrumborr, borrh-Ø: 76mm



### Beställningsdata

Ordernummer	788041 76
GTIN	4058546228767
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetalltänder för längre serviceliv, även för borrar i tjocka material. Breda och djupa spånutrymmen för enkel borttagning av borkärnan. Aggressiv kuggeometri för upp till 10X snabbare borrar jämfört med bimetall-hålsågar. Idealisk att använda i elektroniska zoner eller installatörsområden.

#### Användningsdata:

För borrar av större hål och genombrott i olika material: Murverk, lätta byggmaterial, plast och trä. Inte avsedd för användning i hårda material som betong, granit, natursten och hårt tegel med en hårdhet på över 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### OBS!:

**OBS! Får endast användas vid rotationsbollar (utan slag)!**

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
maximalt kapdjup	60 mm
används för	Kopplings-, dubbelväggs- och fördelningsdosor, inbyggnadslampor
Användning med slag/utan slag	inte slagbollar

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Hålsåg