



Universal-hålsågar-sortiment, Antal delar: 10



Beställningsdata

Ordernummer	788042 10
GTIN	4058546228842
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetalltänder för längre serviceliv, även för borrar i tjocka material. Breda och djupa spånutrymmen för enkel borttagning av borkärnan. Aggressiv kuggeometri för upp till 10X snabbare borrar jämfört med bimetall-hålsågar. Idealisk att använda i elektroniska zoner eller installatörsområden.

Användningsdata:

För borrar av större hål och genombrott i olika material: Murverk, lätta byggmaterial, plast och trä. Inte avsedd för användning i hårda material som betong, granit, natursten och hårt tegel med en hårdhet på över 30 N/mm².

Innehåll:

Universella hålsågar nr 788041: Vardera 1 st storlek. 35, 44, 51, 57, 68, 76

Centrerborr nr 788051: 2 st strl. 115

Adapter med centrerborr nr 788052: 1 st strl. 115-6KT

Diamantfil: 1 st.

Insexnyckel: 1 st.

Förvaring i: Plastväska

Reservdel:

Centreringsborrar finns under nr 788051 och specialadapterar med centreringsborr finns under nr 788052.

OBS!:
OBS! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!

Teknisk beskrivning

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Dubbhålsborr totallängd 115 mm	788051 115
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 76 mm	788041 76
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 35 mm	788041 35
Specialadapter med centrerborr totallängd 115-6KT mm	788052 115-6KT
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 68 mm	788041 68
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 57 mm	788041 57
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 51 mm	788041 51
Universalhålsåg utan centrumborr borr-Ø 44 mm	788041 44