



Sladdlös tigersåg Utan ackumulator., Typ: GSA1832-0



Beställningsdata

Ordernummer	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Hastighetsinställning i två steg för olika material.

Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast och ger lång livstid. Apparat med ergonomiskt Softgrip-handtag.

leveransinnehåll:

Batteridrivna svärdsåg utan batterier, utan snabbbladdare.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare hittar du under nr 073851–073859.

Tigersågblad finns från nr 588600.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	GSA 18 V-32
slaghast.	0 - 2500 min ⁻¹
anmärkning	SDS
slaglängd	32 mm
förpackning	Transportväska
vikt	3,5 kg
maximala vibrationer enligt EN	10 m/s ²

Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Såg

Tillbehör

LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18
Sats med tigersågblad Beteckning 922EF	588600 922EF
Sats med tigersågblad Beteckning 922EHM	588600 922EHM
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Sats med tigersågblad Beteckning 1122EF	588600 1122EF
Sats med tigersågblad Beteckning 1122BF	588600 1122BF
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073863 C18
Sats med tigersågblad Beteckning 922BF	588600 922BF
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Sats med tigersågblad Beteckning 1155CHM	588600 1155CHM
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073858 C18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18