


**Fiberrondell, normalkorund (A), Ø 125 mm, Kornstorlek: 150****Beställningsdata**

Ordernummer	566510 150
GTIN	4062406135980
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

HOLEX universalfiberrondeller för slipning av alla metaller. Korntyp: **Normalkorund (A)**.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

maximal periferihastighet: 80 m/s

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	150
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm

fäste	Roloc™ snabbytessystem
hål-Ø	22,23 mm
passar till snabbytessystem	Roloc™
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		