

Garant GRIDLINE

Vägghängskåp med dörrar helt av plåt, Bredd i G: 30**Beställningsdata**

Ordernummer	943901 30
GTIN	4062406136130
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	400 mm

höjd	600 mm
ComfortClose	nej
vikt	25 kg
effektivt djup	325 mm
invändig bredd	700 mm
effektiv höjd	445 mm
antal hyllor	1
djup i G	16
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	250 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vägghängt skåp

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Extra hyllplan för vägghängskåp för skåp-/sektionsbredd i G 30	943914 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11