

Garant GRIDLINE

Vägghängskåp med skjutdörrar helt av plåt, Bredd i G: 80**Beställningsdata**

Ordernummer	943905 80
GTIN	4062406136192
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida. Med mellanvägg. Passande hyllor nr 943914 storlek 40.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Djup	400 mm
invändig bredd	1950 mm
antal hyllor	2
effektiv höjd	463 mm
Bredd	2000 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektivt djup	325 mm
höjd	600 mm
vikt	66 kg
djup i G	16
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	250 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vägghängt skåp

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Extra hyllplan för vägghängskåp för skåp-/sektionsbredd i G 40	943914 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21