

Garant GRIDLINE

Vägghängskåp med fönsterförsedda dörrar, Bredd i G: 20**Beställningsdata**

Ordernummer	943903 20
GTIN	4062406136154
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

Teknisk beskrivning

effektivt djup	325 mm
Bredd	500 mm
höjd	600 mm

ComfortClose	nej
antal hyllor	1
invändig bredd	450 mm
effektiv höjd	445 mm
vikt	18 kg
Djup	400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	16
bredd i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	250 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vägghängt skåp

Tillbehör

Extra hyllplan för vägghängskåp för skåp-/sektionsbredd i G 20	943914 20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F