

Garant GRIDLINE

## Vägghängskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, Bredd i G: 60



### Beställningsdata

Ordernummer	943907 60
GTIN	4062406136208
Artikelklass	9GI

### Beskrivning

**Utförande:**

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida. Med mellanvägg. Passande hyllor nr 943914 storlek 30.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

### Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	400 mm
effektiv höjd	463 mm
ComfortClose	nej
vikt	55 kg
antal hyllor	2

effektivt djup	325 mm
invändig bredd	1450 mm
höjd	600 mm
Bredd	1500 mm
djup i G	16
bredd i G	60
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	250 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vägghängt skåp

## Tillbehör

Extra hyllplan för vägghängskåp för skåp-/sektionsbredd i G 30	943914 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21