

**Garant****Hyllskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	944003 2000
GTIN	4062406136420
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Hyllskåp med utrustning i 30×11G.

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

antal lagerlådor: 30 st nr 963321 storlek SB6, 30 st nr 963321 storlek SB5, 20 st nr 963321 storlek SB4

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och synliga förvaringslådor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Enskilda öppna förvaringslådor se nr 963321.**
- **Enskilda hyllplan se nr 944061, 944065.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	1845 mm
antal hyllor	9
Djup	275 mm
Bredd	750 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	2000 mm
vikt	82 kg
Handtag positionering	i mitten
bredd i G	30
djup i G	11
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

## Tillbehör

Trapphyllor för hyllskåp, djup 11G för skåpbredd i G 30	944065 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hyllplan till hyllskåp, djup 11 G för skåpbredd i G 30	944061 30