

**Garant****Grovslipskiva X-LOCK Universal, skiv-Ø×skivbredd: 115X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Snabbt skivbyte utan verktyg med X-LOCK-systemet.

För **universell användning** på **rostfritt stål, stål** och gjutgods.

**Specifikation:****A30R-BF.****OBS!:**

X-LOCK grovslipskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	115 mm
skivbredd	7 mm
hål-Ø	22,23 mm
Serie	X-LOCK system
Slipmedel	Normalkorund

Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30R-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		