

Garant**Kapskiva, högkapacitetsutförande X-LOCK EXTRA TUNN INOX, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563273 115
GTIN	4062406151713
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Specialtyp för **rostfritt stål**.

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitetsfördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Snabbt skivbyte utan verktyg med X-LOCK-systemet.

Specifikation:

A60R-BF.

OBS!:

X-LOCK kapskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
Formbeskrivning	rak

skivbredd	1 mm
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60R-BF
Serie	X-LOCK system
för materialtjocklek	3 - 5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

