

**Garant****Kapskiva, högkapacitetsutförande X-LOCK EXTRA TUNN INOX, skiv-Ø: 125mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	563273 125
GTIN	4062406151720
Artikelklass	51M

## Beskrivning

### Utförande:

Specialtyp för **rostfritt stål**.

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivetsfördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Snabbt skivbyte utan verktyg med X-LOCK-systemet.

### Specifikation:

**A60R-BF.**

### OBS!:

X-LOCK kapskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

## Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
skivbredd	1 mm

Formbeskrivning	rak
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60R-BF
Serie	X-LOCK system
för materialtjocklek	3 - 5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

