



Batteridrivnen excenterslip inkl. batteri, Typ: M18BOS125



Beställningsdata

Ordernummer	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

M18 batteridrivnen excenterslip Hastigheten kan förinställas i 6 steg för korrekt avverknings-effekt med hänsyn till materialet. Dammbox med inbyggt filter. 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™ -produktprogrammet. Stödtallrik med 8 hål för effektivt utsug.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 5,0 Ah litiumjonbatterier, dammpåse, utsugsadapter, utökningsadapter, 2 st slippapper.

OBS!:

Passande slipskiva 8 hål artikelnr 567745 och ABRANET artikelnr 567802.

Teknisk beskrivning

excenterfrekvens	14000 - 24000 min ⁻¹
excenterrörelse	2,4 mm
tillverkarens beteckning	M18BOS125-502B
stödtallrik Ø	125 mm
vikt	1,6 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V

Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
batterikapacitet	5 Ah
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Transportväska
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB8	073810 MHB8
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55	073809 MHB55
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB3	073808 MHB3
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
BatteristartsetHigh Output™ Batterityp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12	073811 MHB12
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Slippappersondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 120	567745 120
Slippappersondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 180	567745 180
Slippappersondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 240	567745 240
Slippappersondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 320	567745 320
Slippappersondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 40	567745 40

Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 400	567745 400
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 60	567745 60
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 600	567745 600
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 80	567745 80
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 8 Kornstorlek 800	567745 800