

JEPSON POWER**HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm, för INOX, Antal tänder: 84****Beställningsdata**

Ordernummer	078239 84
GTIN	4260052460344
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbets säkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

OBS!:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	84
tandantalet optimerat för	plåt, sandwichskivor
sågbredd B	2 mm
passar för	078234 storlek 8230
lämpligt för material	för rostfritt stål

Produktlag

Cirkelsågblad