

ESCHENBACH

Handlamplupp mobilux LED, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	490818 3
GTIN	4048347830177
Artikelklass	49A

Beskrivning

Utförande:

Asfärisk PXM-lättilins, hård ceratec®-beläggning på båda sidor. Ljus och homogen belysning tack vare SMD-lysdiod och optisk kollimation. Spänningsstyrning via Step-Up-omvandlare, vilket ger ljusare och mer konstant belysning. Tre olika färgtemperaturer kan väljas via två medföljande påstickbara filter. Extra stort synfält som inte tröttnar vid arbetet.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR6, 3 påstickbara filter och linsskyddsetui.

Teknisk beskrivning

linsens längd	90 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Antal ingående batterier	2
Förstoring (gångar)	3
linsens bredd	54 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
linstyp	asfärisk
belysning	SMD-LED
förpackning	linsskyddsetui
Produktslag	Handlamplupp

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6

081561 LR6