



Vinkelslip GWX, Typ: 14-125



Beställningsdata

Ordernummer	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranöckel behövs längre.**
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slipspår med X-LOCK vinkelslipar.

Vinkelslip 125 mm med 1 400 W motor. **X-Lock-system.**

leveransinnehåll:

Inklusive extra handtag, skyddskåpa och kartong.

Teknisk beskrivning

anmärkning	Mjukstart
effektförbrukning	1400 W
maximal skiv-Ø	125 mm
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	GWX 14-125

vikt	2,3 kg
varvtalsområde	11000 min ⁻¹
förpackning	kartong
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner