



Kärnbormaskin, Typ: MAB525



Beställningsdata

Ordernummer	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

Kraftfulla allroundmaskiner för alla slag av material till borrar, **gängskärning**, brotschning och försänkning. **Höger- / vänstergång**, helvågsreglerelektronik, verktygsfäste med **Keyless snabbytesborrsystem** och termiskt skydd som möjliggör mångsidiga användningsalternativ.

Inklusive kärnborr Ø 14 / 18 / 22 mm, skärdjup 30 mm; **inklusive snabbspännborrchuck** SSBF 1 – 16 mm. **Gängtappadapter** M10 / M12 / M16.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen med de kraftigt under-inställda växelgraderna möjliggör användning av gängborrar, spiralborrar, brotschning, försänkare och kärnborrar för alla materialklasser.

leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrhållare, utstötartift för kärnborr, säkerhetskedja, **magnetisk spånkrok**, smörjsystem och manöververktyg.

OBS!:

- **Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.**

- **Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpännplatta och rörspännanordningar på begäran.**
- **Tryckluftsdrivna kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.**

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	MAB525
maximal brotsch-Ø	20 mm
maximal sänk-Ø	50 mm
arbetslag	160 mm
längd magnetfot	90 mm
varvtalsområde 2:a växeln	180 - 580 min ⁻¹
effektförbrukning	1600 W
maximal gängtapps-Ø i stål	M20 mm
bredd magnetfot	180 mm
maximal kärnborm-Ø i stål	50 mm
varvtalsområde 1:a växeln	70 - 280 min ⁻¹
form verktygshållare	MK3
Bredd	171 mm
maximal spiralborm-Ø i stål	20 mm
Längd	295 mm
mått verktygshållare	19 mm Weldon
höjd	492 mm
vikt	16 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kärnborrisats HSS	118825
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26