



Kärnbormaskin, Typ: MAB1300



Beställningsdata

Ordernummer	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

Marknadens kraftfullaste magnetkärnbormaskin med 2300 W motor, **kärnbörning upp till Ø 130 mm och gängskärning till M42**. Motor med stort varvtalsområde (30 – 550 varv/minut), magnet med 3 spolar för extremt hög fasthållningskraft. Nytt mothåll för enkel ombyggnad från kärn- till spiralbörning. **Servounderstöd** för börning med nästan ingen kraftinsats. **Inklusive kärnborr Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, skärdjup 55 mm. **Gängtappadapter M20 / M24 / M27**.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen med de kraftigt under-inställda växelgraderna möjliggör användning av gängborrar, spiralborrar, brotschning, försänkare och kärnborrar för alla materialklasser.

leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrhållare, utstötartift för kärnborr, säkerhetskedja, **magnetisk spånkrok**, smörjsystem och manöververktyg.

OBS!:

- **Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.**

- **Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpännplatta och rörspännanordningar på begäran.**
- **Tryckluftsdrevena kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.**

Teknisk beskrivning

maximal brotsch-Ø	50 mm
tillverkarens beteckning	MAB1300
bredd magnetfot	360 mm
mått verktygshållare	19 mm, 32 mm Weldon
vikt	51 kg
arbetslag	310 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M42 mm
Längd	495 mm
form verktygshållare	MK4
Bredd	255 mm
varvtalsområde 2:a växeln	50 - 120 min ⁻¹
höjd	560 mm
maximal sänk-Ø	80 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	45 mm
längd magnetfot	120 mm
varvtalsområde 3:e växeln	130 - 350 min ⁻¹
varvtalsområde 1:a växeln	30 - 80 min ⁻¹
varvtalsområde 4:e växeln	210 - 550 min ⁻¹
effektförbrukning	2300 W
maximal kärnborr-Ø i stål	130 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kärnborrisats HSS	118825
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23